



GearKlamp

Excelentes resultados, em espaços confinados!

A BESSEY apresenta uma novidade mundial - o GearKlamp GK: o grampo que controla, convenientemente, as aplicações de fixação de uma forma confortável- mesmo em espaços mais apertados. Por exemplo, o GearKlamp pode ser usado em locais que antes eram difíceis ou impossíveis de aceder pelas ferramentas de fixação existentes.



Design compacto exclusivo

O grampo de aperto com regulação GearKlamp é extremamente versátil e pode ser utilizado em espaços mais reduzidos:

- . graças ao seu mecanismo patenteado que separa o punho do veio e o coloca ao longo da guia;
- . graças aos canais em cruz no mordente superior para apertar com segurança peças redondas, em extremidades ou cantos

Robusto

Manter o nível de qualidade BESSEY é um objetivo na hora de desenvolvê-lo e por isso o grampo de aperto com regulação GearKlamp é uma escolha vencedora quanto à durabilidade:

- . graças à utilização de materiais de alta qualidade como a poliamida reforçada com fibra de vidro nos mordentes fixo e móvel, assim como aço temperado, endurecido e polido nas calhas;
- . graças à estrutura de plástico do mordente móvel que protege o mecanismo do pó, sujidade e aparas.



Utilização Ergonómica

O grampo incorpora tecnologia de aperto que garante maior comodidade ao utilizador:

- . graças ao punho em plástico bi-componente de alta qualidade para o trabalho seguro;
- . graças ao botão de deslocamento rápido que permite ajustar o mordente móvel com rapidez;
- . graças à placa de aperto inclinável para um ajuste perfeito às peças de trabalho.



GearKlamp

Excelentes resultados, em espaços confinados!



A fixação numa secção estreita pode causar dificuldade ao utilizar os grampos tradicionais, pois o punho evita o seu correto posicionamento.



Em áreas de trabalho confinadas, os punhos podem ser um obstáculo, aumentando o risco de danos na peça de trabalho ou ferimentos no utilizador.



A fixação em frente a uma superfície fechada por vezes não é possível uma vez que o posicionamento do punho nos grampos tradicionais não permite a sua ativação.

O novo grampo de fixação Bessey GK (GearKlamp), permite trabalhar de forma mais confortável: – sem ajudas adicionais – com aumento da ergonomia – com risco reduzido de lesões.



GearKlamp

Código	Abertura	Profundidade	Dimensões da Guia	kg	qty.	V3
	mm	mm	mm			
GK15	150	60	25 x 12	0.62	6	
GK30	300	60	25 x 12	0.73	6	
GK45	450	60	25 x 12	0.84	6	
GK60	600	60	25 x 12	0.95	6	

- . Punho em plástico bi-componente de alta qualidade situado ao longo da guia; permite utilizar o grampo de aperto em espaços reduzidos;
- . Força de aperto até 2000 N;
- . Veio com roscado trapezoidal de fácil deslocação e com placa de aperto inclinada com rosca trapezoidal;
- . Botão de deslocação rápido que permite ajustar o mordente móvel com rapidez.